

Garant**Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 17mm****Données de commande**

N° commande	614800 17
GTIN	4045197160270
Classe d'article	61B

Description**Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste.
Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Longueur de clé L: 233 mm

Largeur mâchoires b: 36,6 mm

Hauteur de mâchoire h₁: 7,9 mm

Hauteur de bague h₂: 10,9 mm

Ø bague D: 33,3 mm

Charge dynamométrique du cliquet: 270 Nm

Description technique

Ouverture	17 mm
Longueur de clé L	233 mm
Hauteur de mâchoire h ₁	7,9 mm
Ø bague D	33,3 mm
Largeur mâchoires b	36,6 mm
Hauteur de bague h ₂	10,9 mm
Charge dynamométrique du cliquet	270 Nm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré

Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Type de produit	Clés