



Paire de gants KryTech 580, Taille des gants: 11



Données de commande

N° commande	094468 11
GTIN	3245425804117
Classe d'article	06D

Description

Exécution:

KryTech 580 Grip&Proof. Pour les travaux nécessitant une grande sensibilité tactile dans les environnements de travail huileux et sales. Bonne prise en main dans les zones huileuses et grasses grâce à la technologie **Grip&Proof**. Bonne durée d'utilisation grâce à la résistance à l'huile et au matériau lavable. Particulièrement adaptés pour travailler sur des pièces avec de l'huile de coupe, manipuler des tôles et des pièces de machine huileuses, ainsi que pour les travaux de coupe, d'estampage et de marquage.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	11
Type de gants	Gants multi-usages

Catégorie de protection	Catégorie II
Contenu	45
Propriété des gants	Sans DMF
Propriété des gants	sans latex
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342B
Matériau support	PEHD
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Couleur	noir / gris
Longueur	230 - 280 mm
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	B
Type de produit	Gants anti-coupures