

Garant**Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 9mm****Données de commande**

N° commande	614800 9
GTIN	4045197160195
Classe d'article	61B

Description**Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste.
Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Longueur de clé L: 143 mm

Largeur mâchoires b: 19,3 mm

Hauteur de mâchoire h₁: 5 mm

Hauteur de bague h₂: 7,6 mm

Ø bague D: 19 mm

Charge dynamométrique du cliquet: 40 Nm

Description technique

Hauteur de bague h ₂	7,6 mm
Longueur de clé L	143 mm
Ouverture	9 mm
Hauteur de mâchoire h ₁	5 mm
Ø bague D	19 mm
Charge dynamométrique du cliquet	40 Nm
Largeur mâchoires b	19,3 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré

Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Type de produit	Clés