

ejendals

Paire de gants de protection contre le froid Tegera® 296, Taille des gants: 9



Données de commande

N° commande	094822 9
GTIN	7392626058132
Classe d'article	04R

Description

Exécution:

Tegera® 296. Gants de protection contre le froid doublés en cuir de vache pleine fleur avec **dos coupe-vent et hydrofuge**. Ce **modèle extra long** est très confortable à porter et assure une isolation thermique maximale. Doublure en **Thinsulate®**. Doigts renforcés.

Exécution - Descriptif:

Tegera® 296. Gants de protection contre le froid doublés en cuir de vache pleine fleur avec **dos coupe-vent et hydrofuge**. Ce **modèle extra long** est très confortable à porter et assure une isolation thermique maximale. Doublure en **Thinsulate®**. Doigts renforcés.

Utilisation:

Pour les environnements de travail venteux, froids ou mouillés.

Utilisation - Descriptif:

Pour les environnements de travail venteux, froids ou mouillés.

Norme:

EN 388; EN 511

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Remarque(s) - Descriptif:

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	9
Type de gants	Gants de protection contre le froid
Catégorie de protection	Catégorie II
Contenu	6
Utilisation	réutilisable
Applications	Heavy Duty
Applications	Polyvalents
Norme	EN 511
Longueur	255 mm
AQL	0,7
EN 388	2122X
EN 511	231
Matériau support	Cuir de vache pleine fleur
Revêtement	Néoprène
Variante de revêtement	Aucun revêtement
Couleur	blancs / noirs
Type de produit	Gants de protection contre le froid