

Ansell**Paire de gants HyFlex® 11-735, Taille des gants: 10****Données de commande**

N° commande	094566 10
GTIN	10076490053007
Classe d'article	04P

Description**Exécution:**

HyFlex® 11-735. Les gants allient une protection optimale contre les coupures avec un ajustement parfait et une grande flexibilité. La paume des mains utilise un revêtement en polyuréthane résistant aux salissures et offrant une bonne prise en main, le dos de la main est respirant. Conviennent en particulier pour le montage de composants à bords coupants dans un environnement de travail sec ou légèrement huileux.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	10
Série	HyFlex®
Catégorie de protection	Catégorie II

Type de gants	Gants anti-coupures
Contenu	12
Tricot technologique	10G
EN 388	4X43C
Matériau support	INTERCEPT™
Revêtement	PU
Matière	PU
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Couleur	gris / blanc
Poids	28 g
Longueur	224 mm
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	C
Type de produit	Gants anti-coupures