



## Minilime diamantée Grain D126 (moyen) universel, Type: 1



### Données de commande

N° commande	529420 1
GTIN	4007220257029
Classe d'article	53B

### Description

**Exécution:**

De la poudre de diamant de grain uniforme est répartie régulièrement sur les ébauches et fixée par galvanisation. Forme plus courte et plus compacte comparée aux limes aiguille diamant. Diamètre de queue 3 mm.

**Utilisation:**

Retouches précises à l'aide de **limes à air comprimé** (079708) ou pour utilisation manuelle (poignée de serrage rapide 519700).

**Remarque(s):**

Autres modèles sur demande.

### Description technique

Section avec recouvrement	5×2 mm
Forme	plate
Longueur recouvrement	25 mm
Ø queue	3 mm
Revêtement	des deux côtés
Longueur totale	60 mm
Abrasifs	Diamant
Abréviation de l'abrasif	D
Grain	D126
Avec manche de lime	non
Type de produit	Limes aiguilles

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		