



Minilime diamantée Grain D126 (moyen) universel, Type: 1K



Données de commande

N° commande	529420 1K
GTIN	4007220665879
Classe d'article	53B

Description

Exécution:

De la poudre de diamant de grain uniforme est répartie régulièrement sur les ébauches et fixée par galvanisation. Forme plus courte et plus compacte comparée aux limes aiguille diamant. Diamètre de queue 3 mm.

Utilisation:

Retouches précises à l'aide de **limes à air comprimé** (079708) ou pour utilisation manuelle (poignée de serrage rapide 519700).

Remarque(s):

Autres modèles sur demande.

Description technique

Section avec recouvrement	6,3×1 mm
Forme	plat conique
Longueur recouvrement	16 mm
Ø queue	3 mm
Revêtement	complète
Longueur totale	55 mm
Abrasifs	Diamant
Abréviation de l'abrasif	D
Grain	D126
Avec manche de lime	non
Type de produit	Limes aiguilles

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		