

Garant**Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 10mm****Données de commande**

N° commande	614800 10
GTIN	4045197160201
Classe d'article	61B

Description**Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste.
Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Longueur de clé L: 160 mm

Largeur mâchoires b: 22 mm

Hauteur de mâchoire h_1 : 5,2 mm

Hauteur de bague h_2 : 7,7 mm

Ø bague D: 20,8 mm

Charge dynamométrique du cliquet: 70 Nm

Description technique

Ø bague D	20,8 mm
Charge dynamométrique du cliquet	70 Nm
Longueur de clé L	160 mm
Largeur mâchoires b	22 mm
Hauteur de bague h_2	7,7 mm
Ouverture	10 mm
Hauteur de mâchoire h_1	5,2 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré

Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Type de produit	Clés

Accessoires

Adaptateurs pour clés à oeil à cliquet Type 1	614850 1
---	----------