

Garant**Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 38mm****Données de commande**

N° commande	614800 38
GTIN	4045197511867
Classe d'article	61B

Description**Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste.
Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Longueur de clé L: 482 mm

Largeur mâchoires b: 76,2 mm

Hauteur de mâchoire h₁: 16,6 mm

Hauteur de bague h₂: 19,6 mm

Ø bague D: 65,5 mm

Charge dynamométrique du cliquet: 1150 Nm

Description technique

Hauteur de mâchoire h ₁	16,6 mm
Longueur de clé L	482 mm
Ø bague D	65,5 mm
Ouverture	38 mm
Largeur mâchoires b	76,2 mm
Charge dynamométrique du cliquet	1150 Nm
Hauteur de bague h ₂	19,6 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré

Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Type de produit	Clés