



## Appareil de mesure universel dans un coffret en bois, Type: 30-250



### Données de commande

N° commande	428300 30-250
GTIN	5051102226206
Classe d'article	46B

### Description

#### Exécution:

**Construction légère en tube résistant au flambage.** Deux supports de bras de mesure reçoivent les différentes touches de mesure. Support de bras de mesure fixe (sans rainure de guidage) déplaçable sur le tube pour un réglage approximatif. Support de bras de mesure mobile dans un guidage à billes de haute précision sans jeu ni friction pour une précision maximale. **Force de mesure constante grâce à des ressorts de pression intégrés.** Pour permettre l'introduction sans contact en position de mesure, le bras de mesure mobile est rétractable. Plage de mesure extensible avec rallonge en option (max. 3000mm). Utilisable avec comparateurs ou indicateurs de précision présentant un  $\varnothing$  de tige de 8mm h6.

#### Utilisation:

**Appareil de mesure universel pour mesures comparatives.** Pour les mesures intérieures et extérieures sur les formes les plus diverses de pièces et pour mesure d'épaulements étroits. Avec accessoires spéciaux pour la mesure d'engrenages de centrage, d'entailles, de rainures, queues d'aronde, cônes, dentures ainsi que de filetages intérieurs et extérieurs.

#### Livraison:

Appareil de base, coffret en bois

#### Accessoire(s):

Comparateur ou indicateur de précision à plage de mesure 25 mm.

### Description technique

Plage	20 mm
Plage d'utilisation int.	30 - 255 mm
Plage d'utilisation ext.	0 - 220 mm

Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	A3
Type de produit	Dispositif de mesure universel

### Services

Etalonnage Pieds à coulisse universels Plage de mesure maximale 600 mm	021400 600
--	------------

### Accessoires

Touche de mesure pour bras de mesure, pièce Type S	428360 S
Ecrou de serrage pour 428360, pièce Type K	428358 K
Paire de bras de mesure Porte-à-faux 50 mm	428350 50
Rallonge pour 428300 Longueur 150 mm	428320 150
Rallonge pour 428300 Longueur 500 mm	428320 500