

**Garant****Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 19mm****Données de commande**

N° commande	614800 19
GTIN	4045197160294
Classe d'article	61B

**Description****Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste.  
Angle d'ajustement très petit de 5°.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Longueur de clé L: 250 mm

Largeur mâchoires b: 40,3 mm

Hauteur de mâchoire  $h_1$ : 8,5 mm

Hauteur de bague  $h_2$ : 11,5 mm

Ø bague D: 34,5 mm

Charge dynamométrique du cliquet: 325 Nm

**Description technique**

Longueur de clé L	250 mm
Hauteur de bague $h_2$	11,5 mm
Charge dynamométrique du cliquet	325 Nm
Ø bague D	34,5 mm
Hauteur de mâchoire $h_1$	8,5 mm
Ouverture	19 mm
Largeur mâchoires b	40,3 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré

Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Type de produit	Clés

---

## Accessoires

Adaptateurs pour clés à oeil à cliquet Type 3	614850 3
---	----------