

Garant**Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 11 mm****Données de commande**

N° commande	614800 11
GTIN	4045197160218
Classe d'article	61B

Description**Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste.
Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Longueur de clé L: 168 mm

Largeur mâchoires b: 24 mm

Hauteur de mâchoire h₁: 5,3 mm

Hauteur de bague h₂: 8,3 mm

Ø bague D: 22,5 mm

Charge dynamométrique du cliquet: 80 Nm

Description technique

Ouverture	11 mm
Hauteur de bague h ₂	8,3 mm
Ø bague D	22,5 mm
Largeur mâchoires b	24 mm
Longueur de clé L	168 mm
Hauteur de mâchoire h ₁	5,3 mm
Charge dynamométrique du cliquet	80 Nm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré

Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Type de produit	Clés