

## Brosse intérieure NOVOFLEX-B Grain SiC120, Type: 16



### Données de commande

N° commande	574490 16
GTIN	4013349528155
Classe d'article	57L

### Description

#### Exécution:

Brosse intérieure autocentrante garnie de **billes en carbure de silicium** flexibles. Longueur totale 200 mm.

#### Utilisation:

Pour la **coupe d'arêtes, la finition des surfaces** et **les opérations de honage**. Génère **des surfaces adoucies uniformes** à taux de portance élevé. Utilisation sur perceuses à main et machines stationnaires. Vitesse de rotation conseillée 350 – 700 tr/min, temps de contact 20 – 40 secondes.

#### Remarque(s):

Utiliser avec de l'huile de polissage 084205 et non à sec.

### Description technique

Longueur de travail $L_3$	60 mm
Ø brosse $D_1$	18 mm
Pour Ø alésage	14,1 - 16 mm
Ø queue $D_s$	4,6 mm
Série	NOVOFLEX-B
Matériau garnissage	Carbure de silicium
Abréviation de l'abrasif	SiC
Grain	120
Vitesse de rotation recommandée	350 - 700 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Brosse intérieure

---

## Accessoires

Huile de coupe hautes performances sans huile  
minéraleUV 80 Contenu 0,25 l

084205 0,25

Huile de coupe hautes performances sans huile  
minéraleUV 80 Contenu 5 l

084205 5

Huile de coupe hautes performances sans huile  
minéraleUV 80 Contenu 20 l

084205 20