



Paire de gants KryTech 531, Taille des gants: 7



Données de commande

N° commande	094554 7
GTIN	3245425310076
Classe d'article	04P

Description

Exécution:

KryTech 531. Gants anti-coupures avec revêtement nitrile-PU à base d'eau pour travaux dans des environnements peu sales. Résistance à l'abrasion élevée pour une longue durée de vie. Oeko-Tex® Standard 100. Sans DMF. Durée de vie prolongée car lavable jusqu'à 5 fois.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100

Clothing standard: Oeko-Tex Standard 100

Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100

Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100

Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100

Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

Description technique

Taille des gants	7
Type de gants	Gants anti-coupures
Catégorie de protection	Catégorie II
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X42C
Matériau support	PEHD
Revêtement	Nitrile / PU
Applications	Tous usages
Couleur	noir / vert
Classe de protection anti-coupure	C
Type de produit	Gants anti-coupures