

Garant**Clé à fourche / clé à œil à cliquet avec tête pivotante, Ouverture: 19mm****Données de commande**

N° commande	614812 19
GTIN	4045197160478
Classe d'article	61B

Description**Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Description technique

Hauteur de bague h_2	11,5 mm
Hauteur de mâchoire h_1	8,5 mm
Largeur mâchoires b	40,3 mm
Ø bague D	34,5 mm
Ouverture	19 mm
Longueur de clé L	250 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Type de produit	Clés

Accessoires

Adaptateurs pour clés à oeil à cliquet Type 3

614850 3