

**Garant****Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 12mm****Données de commande**

N° commande	614800 12
GTIN	4045197160225
Classe d'article	61B

**Description****Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste.  
Angle d'ajustement très petit de 5°.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Longueur de clé L: 174 mm

Largeur mâchoires b: 25,9 mm

Hauteur de mâchoire h<sub>1</sub>: 5,8 mm

Hauteur de bague h<sub>2</sub>: 8,7 mm

Ø bague D: 23,7 mm

Charge dynamométrique du cliquet: 90 Nm

**Description technique**

Ø bague D	23,7 mm
Hauteur de mâchoire h <sub>1</sub>	5,8 mm
Ouverture	12 mm
Hauteur de bague h <sub>2</sub>	8,7 mm
Largeur mâchoires b	25,9 mm
Charge dynamométrique du cliquet	90 Nm
Longueur de clé L	174 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré

Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Type de produit	Clés