



## Paire de gants Pro Cut B, Taille des gants: 7



### Données de commande

N° commande	094495 7
GTIN	4045197890283
Classe d'article	02H

### Description

#### Exécution:

HOLEX Pro Cut B. Gants anti-coupures sans couture **pour travaux de précision**. Revêtement en mousse nitrile PU innovant pour **un ajustement et une dextérité parfaits** et **une respirabilité maximum**. Avec **pouce renforcé** pour une longévité accrue. Idéal pour les environnements de travail secs et huileux. **Technologie de tricot à jauge 18**.

#### Norme:

EN 388; EN 420

#### Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Classe de protection anti-coupure: B

Couleur: noir / vert

### Description technique

Taille des gants	7
Type de gants	Gants anti-coupures
Catégorie de protection	Catégorie II

Tricot technologique	18G
EN 388:2016	4X42B
Matériau support	HPPE
Revêtement	PU/ Nitrile
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Couleur	noir / vert
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	B
Type de produit	Gants anti-coupures