

**Garant****Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 46mm****Données de commande**

N° commande	614800 46
GTIN	4045197511881
Classe d'article	61B

**Description****Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste.  
Angle d'ajustement très petit de 5°.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Longueur de clé L: 640 mm

Largeur mâchoires b: 96 mm

Hauteur de mâchoire  $h_1$ : 21 mm

Hauteur de bague  $h_2$ : 26,5 mm

Ø bague D: 88 mm

Charge dynamométrique du cliquet: 1500 Nm

**Description technique**

Ouverture	46 mm
Ø bague D	88 mm
Hauteur de bague $h_2$	26,5 mm
Largeur mâchoires b	96 mm
Charge dynamométrique du cliquet	1500 Nm
Hauteur de mâchoire $h_1$	21 mm
Longueur de clé L	640 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré

Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Type de produit	Clés