

**Garant****Clé à fourche / clé à œil à cliquet avec tête pivotante, Ouverture: 10mm****Données de commande**

N° commande	614812 10
GTIN	4045197160386
Classe d'article	61B

**Description****Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d'ajustement très petit de 5°.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

**Description technique**

Ouverture	10 mm
Hauteur de bague h <sub>2</sub>	7,7 mm
Longueur de clé L	160 mm
Hauteur de mâchoire h <sub>1</sub>	5,2 mm
Largeur mâchoires b	22 mm
Ø bague D	20,8 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Type de produit	Clés

---

## Accessoires

Adaptateurs pour clés à oeil à cliquet Type 1

614850 1