

**Garant****Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 13mm****Données de commande**

N° commande	614800 13
GTIN	4045197160232
Classe d'article	61B

**Description****Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste.  
Angle d'ajustement très petit de 5°.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

**Description technique**

Ø bague D	25,5 mm
Hauteur de mâchoire h <sub>1</sub>	6 mm
Ouverture	13 mm
Charge dynamométrique du cliquet	115 Nm
Largeur mâchoires b	27,1 mm
Longueur de clé L	180 mm
Hauteur de bague h <sub>2</sub>	9,3 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium

Surface	chromé mat
Type de produit	Clés

---

## Accessoires

Adaptateurs pour clés à oeil à cliquet Type 2	614850 2
---	----------