

Garant**Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 24mm****Données de commande**

N° commande	614800 24
GTIN	4045197160324
Classe d'article	61B

Description**Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste.
Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Description technique

Longueur de clé L	325 mm
Ouverture	24 mm
Ø bague D	47,1 mm
Hauteur de bague h ₂	14,5 mm
Hauteur de mâchoire h ₁	10,2 mm
Largeur mâchoires b	50,8 mm
Charge dynamométrique du cliquet	500 Nm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium

Surface	chromé mat
Type de produit	Clés