

Garant**Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15°, Ouverture: 8mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 614820 8 |
| GTIN | 4045197218735 |
| Classe d'article | 61B |

Description**Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Description technique

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Ø bague D | 17,5 mm |
| Ouverture | 8 mm |
| Hauteur de mâchoire h ₁ | 5 mm |
| Hauteur de bague h ₂ | 7 mm |
| Largeur mâchoires b | 18 mm |
| Longueur de clé L | 136 mm |
| Dim. ouvertures de clés | métrique |
| Position de l'œil | 15 degré |
| Nombre de dents | 72 |
| Angle d'ajustement | 5 degré |
| Procédé de fabrication | forgé |
| Matériau | Acier au chrome-vanadium |
| Surface | chromé mat |

Type de produit

Clés