

Garant**Clé à fourche / clé à œil à cliquet, Ouverture: 50mm****Données de commande**

N° commande	614800 50
GTIN	4045197511898
Classe d'article	61B

Description**Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste.
Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Longueur de clé L: 640 mm

Largeur mâchoires b: 96 mm

Hauteur de mâchoire h₁: 21 mm

Hauteur de bague h₂: 26,5 mm

Ø bague D: 88 mm

Charge dynamométrique du cliquet: 1700 Nm

Description technique

Ø bague D	88 mm
Longueur de clé L	640 mm
Charge dynamométrique du cliquet	1700 Nm
Largeur mâchoires b	96 mm
Ouverture	50 mm
Hauteur de mâchoire h ₁	21 mm
Hauteur de bague h ₂	26,5 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré

Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Type de produit	Clés