

**Garant****Clé à fourche / clé à œil à cliquet avec tête pivotante, Ouverture: 11 mm****Données de commande**

N° commande	614812 11
GTIN	4045197160393
Classe d'article	61B

**Description****Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d'ajustement très petit de 5°.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

**Description technique**

Hauteur de bague $h_2$	8,3 mm
Longueur de clé L	168 mm
Ouverture	11 mm
Largeur mâchoires b	24 mm
Ø bague D	22,5 mm
Hauteur de mâchoire $h_1$	5,3 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Type de produit	Clés

