

Garant**Clé à fourche / clé à œil à cliquet Exécution courte, Ouverture: 17mm****Données de commande**

N° commande	614816 17
GTIN	4045197198990
Classe d'article	61B

Description**Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Description technique

Ouverture	17 mm
Ø bague D	33,3 mm
Hauteur de bague h ₂	10,9 mm
Largeur mâchoires b	36,6 mm
Hauteur de mâchoire h ₁	7,9 mm
Longueur de clé L	126 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium

Surface	chromé mat
Type de produit	Clés