

Garant**Cylindre de polissage (feutre), Ø 100×100 mm, Type: SOFT****Données de commande**

N° commande	568495 SOFT
GTIN	4045197890764
Classe d'article	51M

Description**Exécution:**

Lamelles de **feutre** en éventail. Dimensions Ø **100×100 mm**, Ø alésage 19 mm avec rainures multiples.

Utilisation:

Travaux de polissage sur des surfaces de grande taille avec une flexibilité et une adaptation accrues aux contours. L'utilisation consécutive des modèles moyennement durs et tendres permet d'obtenir des **surfaces à poli miroir optimal**.

Remarque(s):

Les cylindres de polissage en feutre doivent être utilisés en association avec des **pâtes à roder et à polir**, par ex. 552250 / 555740.

Description technique

Support	Feutre
Degré de dureté	Doux
Ø manchon	100 mm
Largeur rouleau	100 mm
Attribut des noms de produit	Ø 100×100 mm

Ø alésage	19 mm
Vitesse de rotation recommandée	1900 min ⁻¹
Type de produit	Cylindre de polissage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

Accessoires

Bloc de pâte à polirUnipol® Couleur BLUE	555740 BLUE
Bloc de pâte à polirUnipol® Couleur WHITE	555740 WHITE
Pâte à roder SiC Grain SiC-pâte à polir 280	552250 280
Pâte à roder SiC Grain SiC-pâte à polir 150	552250 150