

Garant**Clé à fourche / clé à œil à cliquet Exécution courte, Ouverture: 10mm****Données de commande**

N° commande	614816 10
GTIN	4045197198945
Classe d'article	61B

Description**Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Description technique

Largeur mâchoires b	22 mm
Hauteur de mâchoire h ₁	5,2 mm
Ouverture	10 mm
Hauteur de bague h ₂	7,7 mm
Ø bague D	20,8 mm
Longueur de clé L	94 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	0 degré
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium

Surface	chromé mat
Type de produit	Clés

Accessoires

Adaptateurs pour clés à oeil à cliquet Type 1	614850 1
---	----------