

**Garant****Clé à fourche / clé à œil à cliquet avec tête pivotante, Ouverture: 14mm****Données de commande**

N° commande	614812 14
GTIN	4045197160423
Classe d'article	61B

**Description****Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d'ajustement très petit de 5°.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

**Description technique**

Longueur de clé L	193 mm
Largeur mâchoires b	30,9 mm
Hauteur de mâchoire h <sub>1</sub>	6,6 mm
Ouverture	14 mm
Ø bague D	27,3 mm
Hauteur de bague h <sub>2</sub>	9,4 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Type de produit	Clés

