

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse conique torsadée fil INOX 0,50 mm, Ø brosse D1×filetage M:
125XM14mm****Données de commande**

N° commande	571350 125XM14
GTIN	4017359391945
Classe d'article	57L

Description**Exécution:**

Brosse **conique coudée** à fil lisse 0,50 mm, **torsadé** et serti solidement dans le corps d'acier.

Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.

Utilisation:

Torsadée à gauche, détortillement précoce évité en toute sécurité.

Idéal pour travailler dans des endroits difficiles d'accès et pour les brossages durs, par ex. décapage, dérouillage, décrassage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage.

Avec **filetage intérieur M14**, pour fixation directe **sur des meuleuses d'angle**.

Description technique

Vitesse de rotation max.	12500 min ⁻¹
Longueur de garnissage H ₁	29 mm
Ø brosse D ₁	125 mm
Nombre de torsades	20

Epaisseur des soies	0,5 mm
Largeur de garnissage L ₁	12 mm
Filetage M	M14
Matériau garnissage	Fil en INOX
Torsadage	torsadé à gauche
Type de produit	Brosses coniques