

**Salopette CANVAS 320, Bleu marine, Taille de confection DE: 44****Données de commande**

N° commande	091371 44
GTIN	4030913889870
Classe d'article	09R

**Description****Exécution:**

La gamme robuste de **vêtements de travail Canvas 320** est garante d'une bonne protection dans les conditions de travail les plus variées. Avec **ourlet élastique** pour un port confortable. Résistance aux frottements et au déchirement grâce aux **renforts Cordura®** dans les zones particulièrement exposées à l'usure. Le tissu facile d'entretien est **imperméable aux salissures et hydrofuge** grâce à la finition Téflon®. Avec passepoils en **matière rétro-réfléchissante 3M™ Scotchlite™** pour une meilleure visibilité dans l'obscurité.

**Salopette** à taille réglable en largeur et dos haut. Bretelles à bande caoutchouc élastique intégrée et boucle de sécurité. Poche bavette double.

- **Poches à protège-genoux renforcées en Cordura®.**
- **Certifiée suivant EN-14404 avec les protège-genoux 091802.**
- **Poches revolver renforcées.**
- **Deux poches latérales en Cordura®.**
- **Double poche pour mètre pliant en Cordura®.**
- **Poche sur la cuisse avec poche plaquée pour téléphone portable.**
- **Fermeture éclair à l'entrejambe.**

**Remarque(s):**

**Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande.**

Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.

**Salopette** à combinaison de couleurs avec **noir** sous 091372.

Autres couleurs disponibles sur demande.

Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre page récapitulative.

Composition du tissu: 35 % coton

Composition du tissu: 65 % polyester

Grammage du matériau/densité du tissu: 320 g/m<sup>2</sup>

Lavage: 60 °C couleurs

Norme: EN 14404

## Description technique

Taille FR	40
Taille de confection DE	44
Série	CANVAS 320
Prestation de service spéciale	Personnalisation
Sexe	Homme
Composition du tissu	35 % coton
Composition du tissu	65 % polyester
Grammage du matériau/densité du tissu	320 g/m <sup>2</sup>
Lavage	60 °C couleurs
Couleur	Bleu marine
Norme	EN 14404
Type de produit	Salopettes

## Accessoires

Protège-genoux standard 1 paire Type KNEE	091802 KNEE
-------------------------------------------	-------------