

**Salopette CANVAS 320, Noir, Taille de confection DE: 94****Données de commande**

N° commande	091372 94
GTIN	4030913041162
Classe d'article	09R

Description**Exécution:**

La gamme robuste de **vêtements de travail Canvas 320** est garante d'une bonne protection dans les conditions de travail les plus variées. Avec **ourlet élastique** pour un port confortable. Résistance aux frottements et au déchirement grâce aux **renforts Cordura®** dans les zones particulièrement exposées à l'usure. Le tissu facile d'entretien est **imperméable aux salissures et hydrofuge** grâce à la finition Téflon®. Avec passepoils en **matière rétro-réfléchissante 3M™ Scotchlite™** pour une meilleure visibilité dans l'obscurité.

Salopette à taille réglable en largeur et dos haut. Bretelles à bande caoutchouc élastique intégrée et boucle de sécurité. Poche bavette double.

- **Poches à protège-genoux renforcées en Cordura®.**
- **Certifié selon EN-14404 avec les protège-genoux.**
- **Poches revolver renforcées.**
- **Deux poches latérales en Cordura®.**
- **Double poche pour mètre pliant en Cordura®.**
- **Poche sur la cuisse avec poche plaquée pour téléphone portable.**
- **Fermeture éclair à l'entrejambe.**

Remarque(s):

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande.

Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.

Autres couleurs disponibles sur demande.

Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre page récapitulative.

Composition du tissu: 35 % coton

Composition du tissu: 65 % polyester

Grammage du matériau/densité du tissu: 320 g/m²

Lavage: 60 °C couleurs

Description technique

Taille IT	40L
Taille FR	40L
Taille de confection DE	94
Série	CANVAS 320
Prestation de service spéciale	Personnalisation
Taille ES	40L
Sexe	Homme
Composition du tissu	35 % coton
Composition du tissu	65 % polyester
Grammage du matériau/densité du tissu	320 g/m ²
Lavage	60 °C couleurs
Blanchissage	Ne pas blanchir
Nettoyage chimique	Nettoyage au perchloroéthylène
Séchage	Séchage en douceur (basse température)
Repassage	Moyennement chaud, max. 150 °C
Couleur	Noir
Type de produit	Salopettes

Accessoires

Protège-genoux standard 1 paire Type KNEE	091802 KNEE
---	-------------