

**Shorts de travail CANVAS 320, Bleu marine, Taille unisexe: M****Données de commande**

N° commande	091381 M
GTIN	4030913890111
Classe d'article	09R

Description**Exécution:**

La gamme robuste de **vêtements de travail Canvas 320** est garante d'une bonne protection dans les conditions de travail les plus variées. Avec **ourlet élastique** pour un port confortable. Résistance aux frottements et au déchirement grâce aux **renforts Cordura®** dans les zones particulièrement exposées à l'usure. Le tissu facile d'entretien est **imperméable aux salissures et hydrofuge** grâce à la finition Téflon®. Avec passepoils en **matière rétro-réfléchissante 3M™ Scotchlite™** pour une meilleure visibilité dans l'obscurité.

Shorts de travail pour les environnements de travail chauds.

- **Poches cavalières renforcées.**
- **Deux poches latérales en Cordura®.**
- **Double poche pour mètre pliant en Cordura®.**
- **Poche sur la cuisse avec poche plaquée pour téléphone portable.**
- **Fermeture éclair à l'entrejambe.**

Remarque(s):

Shorts de travail à combinaison de couleurs avec du **noir** sous 091382.

Autres couleurs disponibles sur demande.

Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre page récapitulative.

Composition du tissu: 35 % coton

Composition du tissu: 65 % polyester

Grammage du matériau/densité du tissu: 320 g/m²

Lavage: 60 °C couleurs

Taille unisexe: M

Description technique

Taille unisexe	M
Série	CANVAS 320
Prestation de service spéciale	Personnalisation
Sexe	Unisexe
Composition du tissu	35 % coton
Composition du tissu	65 % polyester
Grammage du matériau/densité du tissu	320 g/m ²
Lavage	60 °C couleurs
Blanchissage	Ne pas blanchir
Nettoyage chimique	Nettoyage au perchloroéthylène
Séchage	Séchage en douceur (basse température)
Repassage	Moyennement chaud, max. 150 °C
Couleur	Bleu marine
Type de produit	Shorts