


HOLEX**Disque abrasif adhésif (A) 15 perforations, Ø 150 mm, Grain: 400****Données de commande**

N° commande	567796 400
GTIN	4045197891334
Classe d'article	52M

Description**Exécution:**

Avec **support film robuste**. Le revêtement anti-poussière empêche un encrassement précoce.

Avantage(s):

- **Résultat de ponçage plus homogène grâce à l'excellent renforcement du grain.**
- **Meilleure résistance au déchirement en cas de charge sur les arêtes.**

Utilisation:

Grain abrasif corindon de haute qualité (A), utilisation universelle pour le ponçage grossier, intermédiaire et fin.

Grain abrasif corindon de haute qualité (A), structure ouverte. Utilisation universelle pour le ponçage grossier, intermédiaire et fin.

Description technique

Grain	400
Ø disque	150 mm
Abrasifs	Grain abrasif corindon (A)
Abréviation de l'abrasif	A

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 150 mm
Nombre de trous d'aspiration	15
Vitesse de rotation maximale	40 m/s
Type de produit	Disque abrasif auto-agrippant

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Plateau-support auto-agrippant PU perforations multiples Ø ext. 150 mm	567887 150
Plateau-support auto-agrippant PU Ø ext. 150 mm	567885 150

Plateau-support PU perforé Ø ext. 147 mm

567990 147