

HOLEX**Douille 12 pans, 1/2 pouce, Ouverture: 16mm****Données de commande**

N° commande	642120 16
GTIN	4045197164094
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Norme:**DIN 3124****Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

Douilles tournevis 12 pans GARANT et HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (GARANT: 642132; HOLEX: 642122).

Description technique

Longueur	38 mm
Ouverture	16 mm
Ø côté réception	22,9 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Norme	DIN 3124

Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Type de produit	Douille