

HOLEX**Cylindre abrasif à lamelles, non-tissé (A) / tissu (A), Ø 100×100 mm,
Comparaison grain: 80CRS****Données de commande**

N° commande	568473 80CRS
GTIN	4045197924599
Classe d'article	52E

Description**Exécution:**

Dimensions standard Ø 100×100 mm ou modèle étroit Ø 100×50 mm pour petites surfaces. Ø alésage 19 mm avec rainures multiples.

Combinaison **toile abrasive et non-tissé.**

Utilisation:

Résultats de ponçage similaires à ceux procurés par la toile abrasive grain 80/120, également utilisable pour **éliminer les rayures** ou **réaliser un matage grossier.**

Remarque(s):

Pour l'ajustement de largeur en cas d'utilisation de rouleaux minces Ø 100×50 mm, utiliser le jeu de bagues d'écartement 568439.

Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1 %

Vitesse de rotation recommandée: 2800 min⁻¹

Description technique

Vitesse de rotation recommandée	2800 min ⁻¹
Comparaison grain	80
Abréviation de l'abrasif	A

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Ø manchon	100 mm
Largeur rouleau	100 mm
Attribut des noms de produit	Ø 100×100 mm
Type de produit	Cylindre abrasif à lamelles en nylon