

**Koken****Jeu IMPACT 8 pièces, 6 pans, 3/8 pouce Surface Drive****Données de commande**

N° commande	650132
GTIN	4991644011681
Classe d'article	63R

**Description****Exécution:**

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation. Carré femelle suivant DIN 3121.

**Pour des raisons de sécurité, à fixer impérativement avec la goupille correspondante et la bague en caoutchouc.**

Le profil Surface Drive attaque les vis par les flancs et ménage les arêtes fragiles. Empêche de manière fiable le glissement des douilles sur les vis.

**Matière(s):**

Acier au chrome-molybdène, surface brunie.

**Livraison:**

1 douille de chaque 650130: Réf. 9; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19

Barre magnétique, longueur 200 mm: 1 pièce

**Description technique**

Carré d'entraînement	3/8 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans Surfacedrive
Nombre de pièces	8
Surface	bruni
Convient pour une utilisation sur machine	oui
Type de produit	Douille

## Accessoires

Goupille pour douilles, 3/8 pouce Ø×Longueur 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Kit d'attaches de sécurité pour douilles, 3/8 pouce, avec extracteur, 10 pièces Type 1	650790 1
Bague en caoutchouc pour douilles, 3/8 pouce Ø 18 mm	650800 18
Kit d'attaches de sécurité pour douilles, 3/8 pouce, avec extracteur, 10 pièces Type 2	650790 2
Bague en caoutchouc pour douilles, 3/8 pouce Ø 22 mm	650800 22
Goupille pour douilles, 3/8 pouce Ø×Longueur 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Extracteur pour attaches de sécurité	650785