

**Garant****Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15°, Ouverture: 13mm****Données de commande**

N° commande	614820 13
GTIN	4045197218780
Classe d'article	61B

**Description****Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d'ajustement très petit de 5°.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

**Description technique**

Ø bague D	25,5 mm
Hauteur de bague h <sub>2</sub>	9,3 mm
Largeur mâchoires b	27,1 mm
Ouverture	13 mm
Hauteur de mâchoire h <sub>1</sub>	6 mm
Longueur de clé L	180 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	15 degré
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat

Type de produit

Clés

---

## Accessoires

Adaptateurs pour clés à oeil à cliquet Type 2

614850 2