

Garant**Clé polygonale double à cliquet coudée à 15°, Ouverture: 12X13mm****Données de commande**

N° commande	614845 12X13
GTIN	4045197415899
Classe d'article	61B

Description**Exécution:**

Forgées par matriçage, avec cliquets très robustes et faciles à actionner des deux côtés. Réversibles droite / gauche. Angle de reprise 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Description technique

Longueur totale L	170 mm
Ø bague maximal D2	26,5 mm
Ouverture de clé 2	13 mm
Ø bague maximal D1	24,6 mm
Ouverture de clé 1	12 mm
Hauteur de bague maximale h ₂	9 mm
Hauteur de bague maximale h ₁	8,9 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Nombre de dents	5
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium

Surface	chromé mat
Type de produit	Clés

Accessoires

Adaptateurs pour clés à oeil à cliquet Type 2	614850 2
---	----------