

Garant**Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15°, Ouverture: 30mm****Données de commande**

N° commande	614820 30
GTIN	4045197553287
Classe d'article	61B

Description**Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Description technique

Ø bague D	60 mm
Hauteur de mâchoire h ₁	13,8 mm
Largeur mâchoires b	65 mm
Hauteur de bague h ₂	17 mm
Longueur de clé L	425 mm
Ouverture	30 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	15 degré
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat

Type de produit

Clés