

**Garant****Clé polygonale double à cliquet coudée à 15°, Ouverture: 16X18mm****Données de commande**

N° commande	614845 16X18
GTIN	4045197416216
Classe d'article	61B

**Description****Exécution:**

Forgées par matriçage, avec cliquets très robustes et faciles à actionner des deux côtés. Réversibles droite / gauche. Angle de reprise 5°.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

**Description technique**

Hauteur de bague maximale $h_2$	11 mm
Longueur totale L	230 mm
Ø bague maximal D2	35,6 mm
Ouverture de clé 2	18 mm
Hauteur de bague maximale $h_1$	9,9 mm
Ø bague maximal D1	34,5 mm
Ouverture de clé 1	16 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Nombre de dents	5
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium

Surface	chromé mat
Type de produit	Clés