

Garant**Clé polygonale double à cliquet coudée à 15°, Ouverture: 17X19mm****Données de commande**

N° commande	614845 17X19
GTIN	4045197416223
Classe d'article	61B

Description**Exécution:**

Forgées par matriçage, avec cliquets très robustes et faciles à actionner des deux côtés. Réversibles droite / gauche. Angle de reprise 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Description technique

Hauteur de bague maximale h_1	10,7 mm
Ouverture de clé 2	19 mm
Ø bague maximal D1	34,5 mm
Ouverture de clé 1	17 mm
Hauteur de bague maximale h_2	11,2 mm
Longueur totale L	230 mm
Ø bague maximal D2	35,6 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Nombre de dents	5
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium

Surface	chromé mat
Type de produit	Clés

Accessoires

Adaptateurs pour clés à oeil à cliquet Type 3	614850 3
---	----------