

**Mini-scie à archet SANDFLEX® avec 2 lames (bois / métal)****Données de commande**

N° commande	580950
GTIN	7311518044558
Classe d'article	58Z

**Description****Exécution:**

Archet ovale en tube d'acier robuste, avec protection d'articulation. Complètes avec lame pour le bois et lame bimétal. Adaptées à toutes les boîtes à outils.

La scie à archet avec son importante monture se caractérise par les lames serrées dans l'archet en u. La limitation de la profondeur de coupe des scies à archet constitue l'écart par rapport à l'arceau. Ce type d'attachement permet d'utiliser des lames de scie particulièrement fines, qui se fendraient en d'autres formes de scie en cas de mouvement de coupe non étiré ou des deux côtés. Grâce aux lames de scie à main fines, le travail d'usinage est réduit grâce à la largeur de coupe réduite. Ce type de scie constitue ainsi la norme classique pour les scies à main dans l'usinage du métal.

**Utilisation:**

Universelle, pour le sciage du bois et du métal (voir 582500 – 582970) et en cas d'utilisation du fil en carbure 582990, également le carrelage, les tuiles, la fonte, etc. Longueur totale seulement 300 mm.

**Remarque(s):**

Lames de scie de rechange pour le bois, voir code art. 582985.

Longueur lame: 300 mm

**Description technique**

Longueur totale	300 mm
Longueur lame	300 mm
Nombre de lames de scie	2

Type de produit

Scies à archet

## Accessoires

Lame de scie à mainSANDFLEX®, bimétal	582900
Fil de scie en carbure pour carrelage, tuiles, fonte, etc.	582990
Lame de scie à mainbimétal progressif	582500
Lame de scie à mainBimétal	582950
Lame de scie à mainSANDFLEX®, bimétal	582850
Lame de scie à mainBimétal	582970
Lame de scie à mainpour bois	582985
Lame de scie à mainSANDFLEX®, bimétal	582920