

**Garant**

**Jeu de clés à fourche / clés à œil à cliquet, dans une pochette enroulable réversibles, coudées 15°, Nombre de clés: 10**

**Données de commande**

N° commande	614830 10
GTIN	4045197218865
Classe d'article	61B

**Description****Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d'ajustement très petit de 5°.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

**Livraison:**

1 clé de chaque 614820 dans les réf. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

**Remarque(s):**

Pochettes enroulables de rechange, voir 614835 / 614836.

**Description technique**

Nombre de clés	10
Ouverture	8 mm
Ouverture	19 mm
Ouverture	9 mm
Ouverture	10 mm

Ouverture	11 mm
Ouverture	13 mm
Ouverture	14 mm
Ouverture	16 mm
Ouverture	17 mm
Ouverture	18 mm
Position de l'œil	15 degré
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Emballage	Pochette enroulable
Dim. ouvertures de clés	métrique
Avec tête pivotante	non
Cliquet réversible	oui
Type de produit	Clés

## Accessoires

Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° Ouverture 13 mm	614820 13
Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° Ouverture 10 mm	614820 10
Pochette enroulable Nombre de casiers 10	614835 10
Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° Ouverture 16 mm	614820 16
Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° Ouverture 14 mm	614820 14
Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° Ouverture 19 mm	614820 19

Clé à fourche / clé à œil à cliquetréversibles, coudées 15°  
Ouverture 17 mm

614820 17

Clé à fourche / clé à œil à cliquetréversibles, coudées 15°  
Ouverture 8 mm

614820 8

Clé à fourche / clé à œil à cliquetréversibles, coudées 15°  
Ouverture 18 mm

614820 18

Clé à fourche / clé à œil à cliquetréversibles, coudées 15°  
Ouverture 9 mm

614820 9

Clé à fourche / clé à œil à cliquetréversibles, coudées 15°  
Ouverture 11 mm

614820 11