

Garant**Clé à fourche / clé à œil à cliquet, pouces, Ouverture: 3/8pouce****Données de commande**

N° commande	614825 3/8
GTIN	4045197331229
Classe d'article	61B

Description**Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Description technique

Longueur de clé L	160 mm
Ø bague D	20,8 mm
Ouverture	3/8 pouce
Hauteur de bague h ₂	7,7 mm
Hauteur de mâchoire h ₁	5,2 mm
Largeur mâchoires b	22 mm
Dim. ouvertures de clés	en pouces
Position de l'œil	0 degré
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat

Type de produit

Clés