

**Clé à fourche / clé à œil à cliquet JOKER 6000, Ouverture: 10mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 614870 10     |
| GTIN             | 4013288165268 |
| Classe d'article | 63F           |

**Description****Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec robuste cliquet de précision de fonctionnement libre (80 dents) avec angle d'ajustement particulièrement petit de 4,5°.

Le côté fourche avec profil 12 pans et plaque métallique trempée interchangeable remplit une fonction de blocage et sert de butée d'extrémité, empêche tout glissement et présente un petit angle de reprise.

**Matière(s):**

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

**Description technique**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Ouverture                          | 10 mm      |
| Longueur de clé L                  | 159 mm     |
| Ø bague D                          | 21 mm      |
| Hauteur de mâchoire h <sub>1</sub> | 5,5 mm     |
| Hauteur de bague h <sub>2</sub>    | 7,2 mm     |
| Largeur mâchoires b                | 22 mm      |
| Dim. ouvertures de clés            | métrique   |
| Référence fabricant                | 6000 Joker |
| Position de l'œil                  | 0 degré    |
| Nombre de dents                    | 80         |
| Angle d'ajustement                 | 4,5 degré  |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Procédé de fabrication | forgé                     |
| Matériau               | Acier au chrome-molybdène |
| Surface                | chromé mat                |
| Cliquet réversible     | non                       |
| Type de produit        | Clés                      |

---

## Accessoires

|   |          |
|---|----------|
| Adaptateurs pour clés à oeil à cliquet Type 1 | 614850 1 |
|---|----------|