



Adaptateurs pour clés à oeil à cliquet, Type: 1



Données de commande

N° commande	614850 1
GTIN	4045197235800
Classe d'article	62A

Description

Exécution:

Entraînement 6 pans avec patin de serrage ou bille à ressort pour fixation dans la clé. Carré extérieur suivant DIN 3120 avec éjecteur permettant de recevoir des douilles.

Avantage(s):

L'adaptateur permet de transformer une clé à œil à cliquet de 10, 13 ou 19 mm en cliquet.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour :

Clés à œil à cliquet 614800 – 614820, 614845 et 614870 – 614875, chacune dans l'ouverture 10.

Ouverture: 10 mm

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Description technique

Ouverture	10 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Matériau	Acier au chrome-vanadium

Surface	chromé
Type de produit	Adaptateurs carré

Accessoires

Jeu de clés à fourches / clés à œil à cliquet, en trousse avec tête pivotante Nombre de clés 5	614814 5
Jeu de clés à fourches / clés à œil à cliquet, en trousse Nombre de clés 4	614810 4
Clé à fourche / clé à œil à cliquet Ouverture 10 mm	614800 10
Clé à fourche / clé à œil à cliquet JOKER 6000 Ouverture 10 mm	614870 10
Jeu de clés à fourches / clés à œil à cliquet, en trousse Exécution courte Nombre de clés 5	614818 5
Jeu de clés à fourches / clés à œil à cliquet, en trousse Nombre de clés 5	614810 5
Jeu de clés à fourches / clés à œil à cliquet, en trousse Exécution courte Nombre de clés 10	614818 10
Jeu de clés à fourches / clés à œil à cliquet, en trousse Nombre de clés 10	614810 10
Clé à fourches / clé à œil à cliquet JOKER 6001 Switch, réversibles, coudées 15° Ouverture 10 mm	614875 10
Jeu de clés à fourches / clés à œil à cliquet, en trousse avec tête pivotante Nombre de clés 10	614814 10
Clé à fourche / clé à œil à cliquet avec tête pivotante Ouverture 10 mm	614812 10
Clé à fourche / clé à œil à cliquet Exécution courte Ouverture 10 mm	614816 10
Clé polygonale double à cliquet coudée à 15° Ouverture 10X11 mm	614845 10X11
Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° Ouverture 10 mm	614820 10