

**Jeu de clés à fourches / clés à œil à cliquet JOKER 6000, Nombre de clés: 4****Données de commande**

N° commande	614880 4
GTIN	4013288164407
Classe d'article	63F

Description**Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec robuste cliquet de précision de fonctionnement libre (80 dents) avec angle d'ajustement particulièrement petit de 4,5°.

Le côté fourche avec profil 12 pans et plaque métallique trempée interchangeable remplit une fonction de blocage et sert de butée d'extrémité, empêche tout glissement et présente un petit angle de reprise.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

Livraison:

1 clé de chaque 614870: Réf. 10; 13; 17; 19

Description technique

Nombre de clés	4
Ouverture	10 mm
Ouverture	13 mm
Ouverture	17 mm
Ouverture	19 mm

Référence fabricant	6000 Joker 4 Set 1
Position de l'œil	0 degré
Nombre de dents	80
Angle d'ajustement	4,5 degré
Matériau	Acier au chrome-molybdène
Surface	chromé mat
Emballage	Trousse
Dim. ouvertures de clés	métrique
Butée d'extrémité côté mâchoire	oui
Fonction de blocage côté mâchoire	oui
Avec tête pivotante	non
Cliquet réversible	non
Type de produit	Clés

Accessoires

Clé à fourche / clé à œil à cliquet JOKER 6000 Ouverture 17 mm	614870 17
Clé à fourche / clé à œil à cliquet JOKER 6000 Ouverture 10 mm	614870 10
Clé à fourche / clé à œil à cliquet JOKER 6000 Ouverture 19 mm	614870 19
Clé à fourche / clé à œil à cliquet JOKER 6000 Ouverture 13 mm	614870 13