

Garant**Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15°, Ouverture: 19mm****Données de commande**

N° commande	614820 19
GTIN	4045197218841
Classe d'article	61B

Description**Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Description technique

Ouverture	19 mm
Hauteur de bague h_2	11,5 mm
Hauteur de mâchoire h_1	8,5 mm
Longueur de clé L	250 mm
Ø bague D	34,5 mm
Largeur mâchoires b	40,3 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	15 degré
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat

Type de produit

Clés

Accessoires

Adaptateurs pour clés à oeil à cliquet Type 3

614850 3