

Garant**Clé à fourche / clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15°, Ouverture: 10mm****Données de commande**

N° commande	614820 10
GTIN	4045197218759
Classe d'article	61B

Description**Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Description technique

Hauteur de mâchoire h_1	5,2 mm
Longueur de clé L	160 mm
Hauteur de bague h_2	7,7 mm
Ø bague D	20,8 mm
Ouverture	10 mm
Largeur mâchoires b	22 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	15 degré
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat

Type de produit

Clés

Accessoires

Adaptateurs pour clés à oeil à cliquet Type 1

614850 1