

**Garant****Clé à fourche / clé à œil à cliquet, pouces, Ouverture: 1/2pouce****Données de commande**

N° commande	614825 1/2
GTIN	4045197331243
Classe d'article	61B

**Description****Exécution:**

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d'ajustement très petit de 5°.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

**Description technique**

Longueur de clé L	180 mm
Hauteur de mâchoire h <sub>1</sub>	6 mm
Ø bague D	25,5 mm
Largeur mâchoires b	27,1 mm
Hauteur de bague h <sub>2</sub>	9,3 mm
Ouverture	1/2 pouce
Dim. ouvertures de clés	en pouces
Position de l'œil	0 degré
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat

Type de produit

Clés